

• **DESCRIPTION :**

3 x modèles en 3 longueurs avec filtres de 70, 150 et 292 mm

• **APPLICATION :**

Pour éviter le contact de l'opérateur avec les poussières, les bactéries et virus déposés sur le filtre.


• **EFFICACITÉ :**

H13 - GPM
H10 - GPM
H13 - ZETAIR
Charbon actif : CA 35 ou autre charbon imprégné
Filtres non régénérables.

a) La poche reste dans la porte pendant le fonctionnement du caisson (schéma n° 1).

b) la poche est cerclée sur l'ouverture, elle sert à sortir le filtre usagé sans avoir contact avec celui-ci (schéma n° 2).

ATTENTION : Ne pas oublier de commander le filtre de rechange avec sa poche en polypropylène.



Type du caisson et des filtres	Dimensions en mm intérieur caisson H x L x P
Caisson HS 63.07	680 x 315 x 530
Caisson HS 63.15	
Caisson HS 63.29	
Filtre standard	610 x 305 x 70
	610 x 305 x 150
	610 x 305 x 292
Caisson HS 66.07	680 x 620 x 530
Caisson HS 66.15	
Caisson HS 66.29	
Filtre standard	610 x 610 x 70
	610 x 610 x 150
	610 x 610 x 292
Caisson HS 69.07	680 x 925 x 530
Caisson HS 69.15	
Caisson HS 69.29	
Filtre standard	610 x 915 x 70
	610 x 915 x 150
	610 x 915 x 292

Poche polypropylène de rechange

pour filtre épaisseur 70

pour filtre épaisseur 150

pour filtre épaisseur 292