

## CAISSON UNITÉ D'ASPIRATION CABINE AVEC TABLE D'ASPIRATION



### APPLICATIONS

Table utilisée pour le meulage de tous les métaux ainsi que les stratifiés.

Cabine efficace pour le traitement des poussières de meulage, de ponçage et d'ébarbage sur toutes variétés de pièces, fonte, acier, aluminium, PVC, stratifiés et autres matériaux.



### TABLE D'ASPIRATION

L'opérateur installe les pièces à meuler sur la grille (caillebotis) formant une table de travail. Celle-ci peut être en acier, en acier inoxydable, en aluminium, en PVC ou en bois. Les grilles en aluminium sont utilisées dans le cas de risques d'inflammation des poussières explosives et évitent la détérioration de la cabine et des pièces.

L'air est aspiré au travers de la table de travail dans une trémie, d'où il est ensuite dirigé vers un dépoussiéreur à voie humide ou sèche.

Débit préconisé : 3600 m<sup>3</sup>/h par m<sup>2</sup> surface de table.

Nos modèles standard sont équipés de 2 points d'éclairages et d'une trappe amovible à poignée pour faciliter l'entretien.

**Options : Petits rideaux translucides à lamelles verticales sur face avant pour table de grande largeur.**